



Ruwheidsmeter, Type: SJ210



Bestelgegevens

Bestelnummer	499204 SJ210
GTIN	4946368611235
Artikelklasse	44D

Omschrijving

Uitvoering:

Transporteerbare, netonafhankelijke glij schoensystemen voor het bepalen van de oppervlakteruwheid. Meetkracht 0,75 mN conform DIN / ISO. Aparte aandrijfunit voor metingen in zeer kleine ruimtes en voor de bevestiging op statieven. Fasecorrect Gaussfilter conform DIN EN ISO 16610-21 (vervangt DIN EN ISO 11562). Automatische transportbescherming voor taster. Automatische kalibreerfunctie en geïntegreerd geheugen voor meetcondities.

- **2,4 inch TFT-kleurendisplay, elektronisch draaibaar. Aandrijfunit geïntegreerd of apart inzetbaar. Opslaan van meetgegevens en -condities op micro-SD-geheugenkaart.**
- **Alle gangbare parameters volgens DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI en condities naar eigen keuze.**

Levering:

Inclusief aandrijfapparaat met tasterpunt, netadapter, kalibratiestandaard en draagtas.

Accessoires:

Gever en tasterkop voor kleine boringen (vanaf 2,5 mm) nr. 499210, glij schoen voor platte en cilindrische werkstukken nr. 499220 uitvoering Z-KUFE, steunvoetjes (2 stuks) nr. 499220 uitvoering FUSS, adapter voor spannen in hoogtemeter nr. 499220 uitvoering H-ADAPT, granieten meetstatief nr. 499415, datakabel nr. 498430, printer nr. 498701.

Opmerking:

Kosteloze analysesoftware en andere adapters en tasterkoppen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Cut-off (λ_c)	0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
Maximaal meetbereik	360 μ m
Grafische weergave	Meetprofiel, BAC-curve, ADC-curve
Ruwheidsstandaards	DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Tastsnelheid	0,25; 0,5; 0,75 mm/s
Meettraject langsaftasting	16 mm
Geïntegreerde printer	nee
Energievoorziening	Accuvoeding
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Kalibratie	Q1
Kalibratie	Q2
Producttype	Ruwheidsmeter

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/499204-SJ210>