



## Perslucht-excenterschuurmachine, Type: X61V



### Bestelgegevens

Bestelnummer	079656 X61V
GTIN	616026000346
Artikelklasse	03R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Krachtige excenter-schuurmachines met urethaan klitsteunschijf. **Comfortabel gebruik** dankzij composiet-behuizing met laag gewicht en ergonomische vormgeving. **Robuuste, stabiele en trillingsarme persluchtaandrijving** met stalen cilinder, laag geluidsniveau.

Dynorbital-Spirit excenterschuurmachine (152 mm) voor centrale afzuiging. Excenter-schuurmachine uit de serie **EXTREME**. Zeer ergonomisch en **krachtig**. Met 5 mm slag.

Aansluiting voor **externe afzuiging**.

#### Levering:

Inclusief benodigde nippels.

#### Opmerking:

Klitschijven zie nr. 567775 of 567901.

Klitsteunschijf DynaMaze voor nr. 079655 en nr. 079656 gr. X61V en gr. 58436 vindt u onder nr. 567872 gr. 150.

### Technische beschrijving

Schuurzool-Ø	150 mm
Gewicht	0,9 kg
Maximaal toerental	12000 min <sup>-1</sup>

Maximale vibratie volgens EN	8,78 m/s <sup>2</sup>
Geluidsproductie	75 dB(A)
Fabrikantnummer	Extreme 150mm
Type afzuiging	Extern
Maximale luchtbehoefte	538 l/min
Slag	5 mm
Producttype	Excenterschuurmachine

## Accessoires

Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 120	567775 120
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 240	567775 240
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 320	567775 320
PU-klitslijpschijfDynaMaze Buiten-Ø 150 mm	567872 150
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 180	567775 180
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 60	567775 60
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 600	567775 600
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 400	567775 400
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 800	567775 800
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 40	567775 40
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 80	567775 80