

KERN**Precisieweegschaal, type PCB, Maximaal weegbereik: 350g****Bestelgegevens**

Bestelnummer	479510 350
GTIN	
Artikelklasse	47D

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Omschakelbaar van netstroom op batterijen. Auto-Off na 3 minuten.**
- **Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd extern justeergewicht op aanvraag).**
- **Aantallen: Referentie-aantallen instelbaar op 5, 10, 25, 50 stuks. Weergaveomschakeling van stuks naar gewicht.**
- **Receptuur: gescheiden opslag van tarragewicht en ingrediënten (netto totaal).**

Levering:

Inclusief netadapter 230 V/50 Hz, beschermhoes.

Accessoires:

Batterij nr. 081561 maat 6LR61; interne accu op aanvraag. Signaalkabel, printer op aanvraag.

Technische beschrijving

Nettogewicht	1,1 kg
Hoogte	79 mm
Fabrikantnummer	PCB
Lineariteit	±0,005 g

Insteltijd	3 s
Breedte	163 mm
Aflezing	0,001 g
Reproduceerbaarheid	0,002 g
Maximaal weegbereik	0 - 350 g
Afmetingen weegplateau	Ø 81 mm
Stuksgewicht minimaal	0,02 g
Diepte	245 mm
Energievoorziening	Accuvoeding
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Kalibratie	K2
Producttype	Precisieweegschaal

Dienstverlening

KalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 50 kg	027700 50
DAkkS-kalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 50	027710 50