

KERN**Platformweegschaal, type EOB, Maximaal weegbereik: 60kg****Bestelgegevens**

Bestelnummer	479600 60
GTIN	4045761192126
Artikelklasse	47D

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Robuuste pakketweegschaal voor de expeditieafdeling.**
- **Simpele 4-toetsbediening.**
- **Afreesunit met cijferhoogte 25 mm ook los van platform; opstelling en montage met behulp van ca. 2 m lange flexibele kabel.**
- **Werkt op netstroom en batterijen, Auto-Off na 3minuten.**

Levering:

Inclusief netadapter en wandhouder voor afleeseenheid.

Accessoires:

6 batterijen nr. 081561 maat LR6, statief voor afleesunit op aanvraag.

Technische beschrijving

Afreesunit breedte	215 mm
Reproduceerbaarheid	20 g
Afreesunit diepte	110 mm
Afmetingen weegplateau	315×305 mm
Maximaal weegbereik	0 - 60 kg

Fabrikantnummer	EOB
Aflezing	20 g
Nettogewicht	3,8 kg
Aflesunit hoogte	50 mm
Kalibratie	K2
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen	6
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
Cijferhoogte aflesunit	25 mm
Producttype	Platformweegschaal

Dienstverlening

KalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 100 kg	027700 100
DAkkS-kalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 180	027710 180

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
--	------------