

KERN**Precisieweegschaal, type PCB, Maximaal weegbereik: 6000 g**

Bestelgegevens

Bestelnummer	479510 6000
GTIN	4045761084841
Artikelklasse	47D

Omschrijving

Uitvoering:

- **Omschakelbaar van netstroom op batterijen. Auto-Off na 3 minuten.**
- **Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd extern justeergewicht op aanvraag).**
- **Aantallen: Referentie-aantallen instelbaar op 5, 10, 25, 50 stuks. Weergaveomschakeling van stuks naar gewicht.**
- **Receptuur: gescheiden opslag van tarragewicht en ingrediënten (netto totaal).**

Levering:

Inclusief netadapter 230 V/50 Hz, beschermhoes.

Accessoires:

Batterij nr. 081561 maat 6LR61; interne accu op aanvraag. Signaalkabel, printer op aanvraag.

Kalibratie: K2

Aflezing: 1 g

Reproduceerbaarheid: 1 g

Lineariteit: ± 2 g

Insteltijd: 3 s

Stuksgewicht minimaal: 20 g

Afmetingen weegplateau: 150×170 mm

Technische beschrijving

Reproduceerbaarheid	1 g
Maximaal weegbereik	0 - 6000 g
Aflezings	1 g
Nettogewicht	2 kg
Lineariteit	±2 g
Diepte	245 mm
Insteltijd	3 s
Hoogte	79 mm
Afmetingen weegplateau	150×170 mm
Fabrikantnummer	PCB
Stuksgewicht minimaal	20 g
Breedte	163 mm
Energievoorziening	Accuvoeding
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Kalibratie	K2
Producttype	Präzisionswaage

Dienstverlening

Kalibratie Weegschaal Maximaal weegbereik 50 kg	018920 50
Merken Laseropschrift Type	018940
DAkS-kalibratie Weegschaal Maximaal weegbereik 50	019700 50

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type 6LR61	081556 6LR61
--	--------------