

Garant**Groefsnij-inzetdeel zonder afschuining H7, TiN, voor groefbreedte m: 6mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 290373 6 |
| GTIN | 4045197881724 |
| Artikelklasse | 29L |

Omschrijving**Uitvoering:**

Met TiN-coating.

Geschikt voor naslijpen.

Toepassing:

Voor het maken van groeven volgens DIN 6885, DIN 138 en fabrieksnormen.

Voor groefbreedtes met tolerantie JS9 gebruikt u snij-inzetdelen met tolerantie H7.

Opmerking:

- **Speciale maten (groefbreedtes) op aanvraag leverbaar.**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

Vanaf groefbreedte 16 mm zijn twee doorgangen absoluut noodzakelijk. De eerste doorgang moet met ca. de halve groefbreedte (bijv. 10 mm bij een groefbreedte van 18 mm) worden uitgevoerd.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------|----------|
| Snijkantbreedte w | 6,012 mm |
| voor groefbreedte m | 6 mm |

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Groefdiepte t | 4 mm |
| Dikte snijkant b | 9 mm |
| Snijmateriaal | HSS |
| Coating | TiN |
| voor passingnauwkeurigheid | H7 |
| Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu kunststoffen | geschikt | | |
| Aluminium (kortspanend) | geschikt | | |
| Aluminium > 10% Si | geschikt | | |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | beperkt geschikt | | |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| RVS > 900 N/mm ² | beperkt geschikt | | |
| Ti > 850 N/mm ² | beperkt geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| Grafiet, GFK, CFK | beperkt geschikt | | |
| Olie | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |