

**Garant****Diamantslijpstiften hardgesoldeerd D427, D, Type: RD2515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	552750 RD2515
GTIN	4045197882110
Artikelklasse	51E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Precisiegeslepen halffabricaat delen met **diamantbezetting** in de **vacuümhardsoldeermethode**.

**Voordeel:**

- **Grotere slijpcapaciteit vergeleken met galvanisch gebonden slijpstiften dankzij ver uitstekende korrel (ca. 70% van de slijpkorrel steekt uit de binding) en sterkere binding.**
- **De open structuur en grove korrel D427 reduceren de slijptemperatuur en beperken de neiging om vol te lopen tot een minimum.**

**Toepassing:**

Handmatig gebruik, op industriële robots of CNC-slijpmachines voor **grove slijpwerkzaamheden** met grote materiaalafname. **Kanten, contourfrezen** van composiet (CFK/GFK), fiberglas, grafiet, Honeycomb.

**Opmerking:**

Andere korrelgroottes, speciale vormen of slijpstiften met inwendige koeling voor stationair gebruik zijn op aanvraag leverbaar.

Slijpmiddelaanduiding: D

Vormbeschrijving: Concaaf

Kop-Ø: 25 mm

Koplengte: 15 mm

Totale lengte: 50 mm  
Schacht-Ø: 8 mm  
Radius: 5 mm

## Technische beschrijving

Kop-Ø	25 mm
Totale lengte	50 mm
Vormbeschrijving	Concaaf
Schacht-Ø	8 mm
Radius	5 mm
Koplengte	15 mm
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
Producttype	Slijpstift

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Kunststof, GFK	geschikt	15-20 m/s	
Steen	geschikt	15-20 m/s	
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		