

**Garant****Snijgereedschapsset voor pijpdraad in kunststof koffer, Voor cilindrische pijpdraad: G1/8-1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	145905 G1/8-1
GTIN	4045197878564
Artikelklasse	11K

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Stevige kunststof koffer** met handgreep en 2 sluitingen. Elk stuk gereedschap is voor transportdoeleinden veilig en beschermd in een schuimrubber inzetstuk opgeborgen en ligt door een overzichtelijke indeling direct binnen handbereik. Voor een gedetailleerde beschrijving van het gereedschap, zie de afzonderlijke producten.

**Toepassing:**

Voor **cilindrische Whitworth-gasdraad** DIN ISO 228/1.

**Inhoud:**

Resp. 1 set handtappen nr. 130550: Maat 5,5

resp. 1 snijplaat nr. 142050: Maat 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1

resp. 1 verstelbaar wringijzer nr. 148410: Maat 3; 5

resp. 1 snijplaathouder nr. 149310: Maat 30×11; 38×10; 45×14; 55×16; 65×18

1 Schroevendraaier nr. 664122: Maat 5,5

**Technische beschrijving**

Voor cilindrische pijpdraad	G1/8 - G1
-----------------------------	-----------

Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Producttype	Snijplaat

## Accessoires

Wringijzer, verstelbaar Type 5	148410 5
Schroevendraaier voor sleuf, kort, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 5,5 mm	664122 5,5
Snijplaat G G3/8	142050 G3/8
Handtappenset G G1/8	130550 G1/8
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 30X11 mm	149310 30X11
Snijplaat G G3/4	142050 G3/4
Snijplaat G G1/4	142050 G1/4
Handtappenset G G1/2	130550 G1/2
Snijplaat G G1/2	142050 G1/2
Handtappenset G G1/4	130550 G1/4
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 55X16 mm	149310 55X16
Handtappenset G G3/4	130550 G3/4
Wringijzer, verstelbaar Type 3	148410 3
Snijplaat G G1	142050 G1
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 45X14 mm	149310 45X14
Handtappenset G G3/8	130550 G3/8
Snijplaat G G1/8	142050 G1/8
Handtappenset G G1	130550 G1
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 38X10 mm	149310 38X10
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 65X18 mm	149310 65X18