

**Mitutoyo****Liniaal, Effectieve meetlengte L<sub>0</sub>: 150mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	499240 150
GTIN	4946368854144
Artikelklasse	44D

## Omschrijving

### Uitvoering:

- **Met Absolute-meetsysteem.**
- **Na het inschakelen wordt de actuele positie weergegeven, daardoor wordt het tijdrovende instellen op referentiepunten overbodig.**
- **Gemakkelijke montage en installatie.**

### Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

### Toepassing:

Voor het nauwkeurig vastleggen en positioneren van axiale verstellingen bijv. bij freesmachines, draaibanken, positioneertafels of meetapparatuur. Ook geschikt voor het achteraf uitrusten van gereedschapsmachines met digitale weergave.

### Opmerking:

**Uitsluitend te gebruiken in combinatie met afleesinstrument nr. 499356.**

## Technische beschrijving

Middelpuntsafstand boringen L <sub>2</sub>	308 mm
Effectieve meetlengte L <sub>0</sub>	150 mm
Maximale meetkopweg L <sub>1</sub>	170 mm
Totale lengte L <sub>3</sub>	328 mm

Meetnauwkeurigheid (20°)	7 µm
Breedte	22 mm
Kabellengte	3,4 m
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Netvoeding
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Producttype	Liniaal

---

## Accessoires

Digitaal afleesinstrument Aantal weergegeven assen 3	499356 3
Digitaal afleesinstrument Aantal weergegeven assen 2	499356 2