

Mitutoyo**Liniaal, Effectieve meetlengte L0: 500mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	499240 500
GTIN	4946368854212
Artikelklasse	44D

Omschrijving

Uitvoering:

- **Met Absolute-meetsysteem.**
- **Na het inschakelen wordt de actuele positie weergegeven, daardoor wordt het tijdrovende instellen op referentiepunten overbodig.**
- **Gemakkelijke montage en installatie.**

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor het nauwkeurig vastleggen en positioneren van axiale verstellingen bijv. bij freesmachines, draaibanken, positioneertafels of meetapparatuur. Ook geschikt voor het achteraf uitrusten van gereedschapsmachines met digitale weergave.

Opmerking:

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met afleesinstrument nr. 499356.

Technische beschrijving

Middelpuntsafstand boringen L ₂	678 mm
Totale lengte L ₃	698 mm
Maximale meetkopweg L ₁	540 mm
Meetnauwkeurigheid (20°)	7 µm

Breedte	22 mm
Effectieve meetlengte L ₀	500 mm
Kabellengte	3,4 m
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Netvoeding
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Producttype	Liniaal

Accessoires

Digitaal afleesinstrument Aantal weergegeven assen 2	499356 2
Digitaal afleesinstrument Aantal weergegeven assen 3	499356 3