

**Blokvijl, Kap 1 (bastaard), Lengte zonder arend: 250mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 510100 250 |
| GTIN | 4009215016826 |
| Artikelklasse | 56B |

Omschrijving**Uitvoering:**

De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De **niet afgeronde vijlen** hebben een tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd.

3 Kanten gekapt; stomp uitlopend.**Toepassing:**

De **kwaliteitsvijl** voor gebruik in de werkplaats, met een hoge standtijd en een grote materiaalafname.

Norm:**DIN 7261 Form A****Technische beschrijving**

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Doorsnede | 25x6,3 mm |
| Lengte zonder arend | 250 mm |
| Productnaamattribuut | Kap 1 (bastaard) |
| Kap | 1 |
| Kaptype | Bastaard |
| Vorm | A |
| Vormbeschrijving | blok, stomp uitlopend |
| Vijlvlakken | 3 |
| incl. vijlhandvat | nee |
| Norm | DIN 7261 |

Producttype

Werkplaatsvijl

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | beperkt geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | beperkt geschikt | | |
| RVS | beperkt geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| Hout | geschikt | | |

Accessoires

| | |
|---|---------------|
| Kunststof vijlhandvat Totale lengte 110 mm | 519510 110 |
| Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Kunststof vijlhandvat Totale lengte 110 mm | 519550 110 |
| Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 120 mm | 519600 120 |
| Kunststof vijlhandvat Totale lengte 125 mm | 519510 125 |
| Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 140 mm | 519400 140 |
| Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 110 mm | 519600 110 |
| Kunststof vijlhandvat Totale lengte 120 mm | 519550 120 |