

**Garant****Schuifmaten, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	410100 150
GTIN	4045197502506
Artikelklasse	40Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afreesoppervlakken spiegelvrij mat verchromd.

Fijne, contrastrijke afleesschaal.

Vastzetschroef aan bovenkant.

Ergonomisch geoptimaliseerde slede.

Meetvlakken fijn gelept. Beter afleesbaar dankzij schaal met contrasterende kleuren

**Accessoires:**

Schroefdraadtabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat.

**Technische beschrijving**

Verpakking	Etui
Kalibratie	A1
Aflezing	0,05 mm
Meetbereik	0 - 150 mm
Beklengte	40 mm
Verdeling	1/20 mm
Verdeling	1/128 inch
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Norm	ISO 13385
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3

Dieptemaat aanwezig	ja
Meetafwijking E MPE	±0,05 mm
Vastzetting	Vastzetschroef aan bovenkant
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Producttype	Universele schuifmaat

### Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

### Accessoires

Kunstleren etui voor nonius-schuifmaten	412500
---	--------