

Garant**Schuifmaten Nonius 1/50, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	410105 150
GTIN	4045197578242
Artikelklasse	40Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Aflesoppervlakken spiegelvrij mat verchromd.

Fijne, contrastrijke afleesschaal.

Vastzetschroef aan bovenkant.

Ergonomisch geoptimaliseerde slede. Beter afleesbaar dankzij schaal met andere kleur.

Meetvlakken fijn gelept.

Accessoires:

Schroefdraadtabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat.

Technische beschrijving

Aflezing	0,02 mm
Verpakking	Etui
Kalibratie	A1
Beklengte	40 mm
Meetbereik	0 - 150 mm
Verdeling	1/50 mm
Verdeling	1/128 inch
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Norm	ISO 13385
Dieptemaat	Ø 1,6

Dieptemaat aanwezig	ja
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Vastzetting	Vastzetschroef aan bovenkant
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200

Accessoires

Kunstleren etui voor nonius-schuifmaten	412500
---	--------