

Mahr**Schuifmaten Nonius 1/50, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	410251 150
GTIN	4059192001582
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Afreesoppervlakken spiegelvrij mat verchromd.

Fijne, contrastrijke afleesschaal.

Vastzetschroef aan bovenkant.

Meetvlakken fijn gelept.

Zonder inchverdeling.

Accessoires:

Schroefdraadtabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat.

Technische beschrijving

Verpakking	Etui
Meetbereik	0 - 150 mm
Kalibratie	A1
Aflezing	0,02 mm
Beklengte	40 mm
Verdeling	1/50 mm
Norm	ISO 13385
Dieptemaat	vlak
Dieptemaat aanwezig	ja
Meetafwijking E MPE	±0,04 mm

Vastzetting	Vastzetschroef aan bovenkant
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200

Accessoires

Kunstleren etui voor nonius-schuifmaten	412500
---	--------