

**Driekante vijl, Kap 2 (halfzoet), Lengte zonder arend: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	511200 150
GTIN	4009215017199
Artikelklasse	56B

Omschrijving**Uitvoering:**

De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De **niet afgeronde vijlen** hebben een tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd.

Alle kanten gekapt; halfstomp uitlopend.

Toepassing:

de **kwaliteitsvijl** voor gebruik in de werkplaats, met een hoge standtijd en een grote materiaalafname.

Norm:

DIN 7261 Form C

Opmerking:

Vijlvariant met handvat beschikbaar onder nr. 511201.

Technische beschrijving

Lengte zonder arend	150 mm
Breedte	12 mm
Productnaamattribuut	Kap 2 (halfzoet)
Kap	2
Kaptype	Halfzoet
Vorm	C
Vormbeschrijving	driekant, halfstomp uitlopend
Vijlvlakken	3
incl. vijlhandvat	nee

Norm	DIN 7261
Producttype	Werkplaatsvijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		

Accessoires

Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519400 120
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519550 110
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519600 110
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm	576000 80X20
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 100 mm	519510 100
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 90 mm	519510 90
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm	576000 100X25
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40