



Hogedruk-machineklem zonder draaiplaat, Bekbreedte: 113mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 362075 113 |
| GTIN | 2050001760845 |
| Artikelklasse | 32E |

Omschrijving

Uitvoering:

- Basisdeel en beweegbare bovenslede van nodulair gietijzer GGG 60, geharde en geslepen geleidebanen.
- Mechanisch-hydraulisch werkende krachtversterker met exact vooraf instelbare spankracht.
- Onderhoudsvrije en compleet ingekapselde hogedrukspindel.
- Standaard met geharde en geslepen gladde spanbekken.
- Onderste deel met langs- en dwars sleuven maakt exact en snel uitlijnen van de machineklem in lengte- en dwarsrichting mogelijk.

Callout:

Verwisselbare bekken.

Snelverstelling van het spanbereik.

Vooraf instellen van de spandruk.

Toepassing:

Voor het trillingsvrij, betrouwbaar spannen bij hoge snij- en voedingskrachten. Snel spannen met handslinger.

Levering:

Inclusief 1 paar gegroefde spanbekken (achterzijde glad), handslinger.

Accessoires:

Verwisselbare bekken nr. 362076; 362077; 362079, draaiplaat nr. 362073.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|--------------|
| Spanbereik b III | 109 - 170 mm |
|------------------|--------------|

| | |
|--|----------------|
| L ₄ | 413 - 583 mm |
| Spankracht | 30 kN |
| H | 55 mm |
| Bekbreedte | 113 mm |
| Kleurcode voor bijpassende accessoires | HD-machineklem |
| Spanbereik b II | 52 - 113 mm |
| Steunhoogte G ±0,02 | 65,5 mm |
| Bekhoogte C | 31,6 mm |
| Spanbereik b I | 0 - 56 mm |
| Hoogte basisdeel c | 97 mm |
| Gewicht | 24 kg |
| Producttype | Machineklem |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Draaiplaat voor bankschroef Voor bekbreedte 113 mm | 362073 113 |
| Spanbek met langsgroeven, andere zijde glad Voor bekbreedte 113 mm | 362076 113 |
| Spanbek fijn geribbeld, andere zijde met langsgroeven Voor bekbreedte 113 mm | 362077 113 |
| Spanbek met prisma's, andere zijde met langsgroeven Voor bekbreedte 113 mm | 362079 113 |
| Draaiplaat voor bankschroef Voor bekbreedte 135 mm | 362073 135 |