

PLANOLITH**Granieten vlakplaat Nauwkeurigheid 00, Lengte×breedte: 400X400mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	430400 400X400
GTIN	2050001042613
Artikelklasse	46H

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciaal geselecteerd natuurlijk graniet.

- **Vrij van gebreken, homogene structuur.**
- **Buigvast en torsiestijf.**
- **Absoluut roestvast en zuurbestendig, laag warmtegeleidingsvermogen.**
- **Microfijne oppervlaktebehandeling (diamantgelept). De toegestane toleranties worden onderschreden.**
- **Buitenkanten optisch zorgvuldig gepolijst.**
- **Voor een gelagerde opstelling zijn aan de onderkant oplegpunten (ingezette stalen kogels) aangebracht.**
- **Harder dan gehard staal (6 – 7 volgens Mohs-schaal), niet magnetisch en niet elektrisch geleidend.**

Nauwkeurigheid:

De eindproductie en controle hebben plaats in ruimtes die een computergestuurde klimaatregeling zijn voorzien. De gebruikte meetgereedschappen garanderen een exact aansluiten op nationale en internationale kalibratielaboratoria.

DIN 876/00 – ultrafijn diamantgelept voor de meetkamer.

Levering:

Inclusief testrapport, transportverpakking. Inclusief rubberen voetblokken.

Opmerking:

Op aanvraag: roestvrijstalen schroefdraadinzetstukken, stalen T-sleuven (voor nr. 430190 geen stalen T-sleuven mogelijk), nauwkeurigheid 000, andere maten, tussenliggende afmetingen. Levering niet franco.

Technische beschrijving

Gewicht	25 kg
---------	-------

Vlakheid	0,003 mm
Dikte	50 mm
Aantal rubbervoeten	4
Norm	DIN 876
Nauwkeurigheid	00 mm
Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	Meetplaat