

**Halfronde vijl, Kap 2 (halfzoet), Lengte zonder arend: 250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	513200 250
GTIN	4009215017656
Artikelklasse	56B

Omschrijving**Uitvoering:**

De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De **niet afgeronde vijlen** hebben een tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd.

In banen gekapt; halfstomp uitlopend.**Toepassing:**

de **kwaliteitsvijl** voor gebruik in de werkplaats, met een hoge standtijd en een grote materiaalafname.

Norm:

DIN 7261 Form E

Opmerking:

Vijlvariant met handvat beschikbaar onder nr. 513201.

Technische beschrijving

Doorsnede	25×7 mm
Lengte zonder arend	250 mm
Productnaamattribuut	Kap 2 (halfzoet)
Kap	2
Kaptype	Halfzoet
Vorm	E
Vormbeschrijving	halffrond
Vijlvlakken	alle kanten gekapt
incl. vijlhandvat	nee

Norm	DIN 7261
Producttype	Werkplaatsvijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		

Accessoires

Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519600 110
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 125 mm	519510 125
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519550 120
Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 140 mm	519400 140
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm	576000 100X25
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519550 110
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519510 110
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm	576000 80X20
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519600 120