

**Vierkante vijl, Kap 2 (halfzoet), Lengte zonder arend: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	512200 300
GTIN	4009215017496
Artikelklasse	56B

Omschrijving**Uitvoering:**

De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De **niet afgeronde vijlen** hebben een tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd.

Alle kanten gekapt; halfstomp uitlopend.

Toepassing:

de **kwaliteitsvijl** voor gebruik in de werkplaats, met een hoge standtijd en een grote materiaalafname.

Norm:

DIN 7261 Form D

Opmerking:

Vijlvariant met handvat beschikbaar onder nr. 512201.

Technische beschrijving

Breedte	12 mm
Lengte zonder arend	300 mm
Productnaamattribuut	Kap 2 (halfzoet)
Kap	2
Kaptype	Halfzoet
Vorm	D
Vormbeschrijving	vierkant, halfstomp uitlopend
Vijlvlakken	4
incl. vijlhandvat	nee

Norm	DIN 7261
Producttype	Werkplaatsvijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		

Accessoires

Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm	576000 80X20
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 125 mm	519510 125
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm	576000 100X25
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519550 120
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519600 120
Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 140 mm	519400 140