


**Universele blokvijl met handvat speciale kap, Lengte zonder arend: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	515000 300
GTIN	4009215074697
Artikelklasse	56B

Omschrijving**Uitvoering:**

De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De **niet afgeronde vijlen** hebben een tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd.

Stompe blokvijl met spadevormige vijltanden en brede spaanbrekers voor een soepele en moeiteloze vijlstreek en een zeer grote verspaningscapaciteit – de spaanruimtes gaan niet dichtzitten – goede spaanuitwerping.

Platte kanten voorzien van speciale kap, één kant met spaanbreekgroef voor optimale materiaalafname. Achterkant met doorlopende kap voor bijzonder fijne oppervlaktebewerking. Vijl stomp uitlopend. Kunststof handvat met ophanggat.

Toepassing:

De **kwaliteitsvijl** voor gebruik in de werkplaats, met een hoge standtijd en een grote materiaalafname.

Technische beschrijving

Doorsnede	30x6,5 mm
Lengte zonder arend	300 mm
Producttype	Universele vijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Alu Mg	geschikt
Staal < 900 N/mm ²	geschikt
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt
Staal < 55 HRC	geschikt
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt
RVS	beperkt geschikt
GG(G)	geschikt
CuZn	geschikt
Kunststof, GFK	geschikt
Hout	geschikt

Accessoires

Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm	576000 80X20
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm	576000 100X25