



Ronde vijl, Kap 2, Lengte zonder arend: 200mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	514210 200
GTIN	4045197571687
Artikelklasse	52A

Omschrijving

Uitvoering:

De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De **niet afgeronde vijlen** hebben een tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd.

In banen gekapt; halfstomp uitlopend.

Toepassing:

de **kwaliteitsvijl** voor gebruik in de werkplaats, met een hoge standtijd en een grote materiaalafname.

Norm:

DIN 7261 Form F

Technische beschrijving

Diameter	7,1 mm
Lengte zonder arend	200 mm
Productnaamattribuut	Kap 2
Kap	2
Vorm	F
Vormbeschrijving	rond
Vijlvlakken	alle kanten gekapt
incl. vijlhandvat	nee
Norm	DIN 7261
Producttype	Werkplaatsvijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		

Accessoires

Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 100 mm	519400 100
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519600 110
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519510 110
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 100 mm	519510 100
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519600 120
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm	576000 80X20
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm	576000 100X25
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519550 110