

Garant
VHM-volradius-ruwfrees, TiAlN, Ø d11 DC: 14mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	207507 14
GTIN	4045197883056
Artikelklasse	11X

Omschrijving
Uitvoering:

 Rond **kartelprofiel** voor het ruwen, **ook in het radiusgebied.**
Opmerking:
Opvolger van nr. 207512
Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	14 mm
Schacht-Ø D _s	14 mm
Voeding f _z voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm ²	0,09 mm
Voeding f _z voor kanten in staal < 900 N/mm ²	0,08 mm
Snijlengte L _c	26 mm
Aantal tanden Z	4
Totale lengte L	83 mm
Spiraelhoek	45 graden
Radius R	7 mm
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Freesprofiel	HR

Tolerantie nominale \emptyset	d11
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,05×D bij kopieerfreen
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Volradius- en kogelfrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	350 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	250 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
GG(G)	geschikt	120 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		