

Gefreesde vijl, blok stomp, middel, Lengte zonder arend: 300mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	519120 300
GTIN	2050001696236
Artikelklasse	56B

Omschrijving

Uitvoering:

Gefreesde vijlen onderscheiden zich door de grote **scherpte** van hun uit massief materiaal gefreesde snijkanten en optimaal gevormde spaankamers. Daardoor worden ook spanen van zacht en uitsmerend materiaal betrouwbaar afgevoerd. **Ze gaan niet dichtzitten.**

Blok stomp, 3-zijdig gefreesd.

Technische beschrijving

Doorsnede	31×7 mm
Lengte zonder arend	300 mm
Fijnheidsgraad	middel
Afstand snijkanten ca.	2 mm
Vorm	A
Productnaamattribuut	middel
Norm	DIN 7264
voor materiaal	Staal, gietstaal, koper, messing, brons etc.
Producttype	Gefreesde vijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Staal < 900 N/mm ²	geschikt
GG(G)	geschikt
CuZn	geschikt

Accessoires

Kunststof vijlhandvat Totale lengte 125 mm	519510 125
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm	576000 100X25
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519600 120
Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 160 mm	519400 160
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519550 120
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm	576000 80X20