



Bandschuurmachine GX, Type: 790132



Bestelgegevens

Bestelnummer	077610 790132
GTIN	4014586872063
Artikelklasse	03H

Omschrijving

Uitvoering:

Modulair uit te breiden, krachtige bandschuurmachines voor kleine series.

- **Afneembare spanopvang.**
- **Aansluitmogelijkheid voor externe afzuiging.**

Met twee vooraf instelbare toerentallen, optimaal voor edelstaal- (1500 min^{-1}) resp. metaalbewerking (3000 min^{-1}).

Opmerking:

Zie voor de schuurbanden nr. 558310 en nr. 558453-56.

Technische beschrijving

Maximaal toerental 1e versnelling	1500 min^{-1}
Bandlengte	2000 mm
Fabrikantnummer	GX 75 2H
Bandbreedte	75 mm
Maximaal toerental 2e versnelling	3000 min^{-1}

Gewicht	75 kg
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Bandschuurmachine

Accessoires

Schuurband zirkoonkorund (ZA)ZK713X Korrelgrootte 60	558310 60
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 80	558454 80
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 120	558454 120
Schuurband zirkoonkorund (ZA)ZK713X Korrelgrootte 40	558310 40
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 36	558456 36
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 60	558453 60
Schuurband zirkoonkorund (ZA)ZK713X Korrelgrootte 120	558310 120
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 36	558454 36
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 80	558453 80
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 60	558454 60
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 120	558453 120
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 36	558453 36
Schuurband zirkoonkorund (ZA)ZK713X Korrelgrootte 80	558310 80