

**PLANOLITH****Granieten vlakplaat Nauwkeurigheid 00, Lengte×breedte: 630X630mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	430400 630X630
GTIN	2050001042637
Artikelklasse	46H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Speciaal geselecteerd natuurlijk graniet.

- **Vrij van gebreken, homogene structuur.**
- **Buigvast en torsiestijf.**
- **Absoluut roestvast en zuurbestendig, laag warmtegeleidingsvermogen.**
- **Microfijne oppervlaktebehandeling (diamantgelept). De toegestane toleranties worden onderschreden.**
- **Buitenkanten optisch zorgvuldig gepolijst.**
- **Voor een gelagerde opstelling zijn aan de onderkant oplegpunten (ingezette stalen kogels) aangebracht.**
- **Harder dan gehard staal (6 – 7 volgens Mohs-schaal), niet magnetisch en niet elektrisch geleidend.**

**Nauwkeurigheid:**

De eindproductie en controle hebben plaats in ruimtes die een computergestuurde klimaatregeling zijn voorzien. De gebruikte meetgereedschappen garanderen een exact aansluiten op nationale en internationale kalibratielaboratoria.

**DIN 876/00 – ultrafijn diamantgelept** voor de meetkamer.

**Levering:**

**Inclusief testrapport, transportverpakking.** Inclusief ingezette stalen kogels.

**Opmerking:**

**Op aanvraag:** roestvrijstalen schroefdraadinzetstukken, stalen T-sleuven (voor nr. 430190 geen stalen T-sleuven mogelijk), nauwkeurigheid 000, andere maten, tussenliggende afmetingen. Levering niet franco.

**Technische beschrijving**

Vlakheid	0,003 mm
----------	----------

Dikte	70 mm
Gewicht	83 kg
Aantal ingezette stalen kogels	3
Norm	DIN 876
Nauwkeurigheid	00 mm
Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	Meetplaat

---

## Accessoires

Onderzetkast Voor plaatafmeting lengtexbreedte 630X630 mm	431050 630X630
Onderstel Voor plaatafmeting lengtexbreedte 630X630 mm	431000 630X630