

Slijpvijl – siliciumcarbide (groen), driekant, Lengte×breedte (mm) fijnheidsgraad: 150X16F



Bestelgegevens

Bestelnummer	558615 150X16F
GTIN	4260496530276
Artikelklasse	56Z

Omschrijving

Toepassing:

Voor het **afbramen, scherpen, slijpen** en **afschuinen** van gereedschap resp. snijkanten van gereedschap. Voor het nabewerken van boringen, oppervlakken en randen in de matrijzenbouw. Tevens voor verbeteren van het oppervlak, voor justeren en polijsten.

Voor **hardmetaal, non-ferrometaal**, glas, keramiek, porselein. Materiaal met **grote hardheid** en uitgesproken **zelscherpend effect**.

Opmerking:

Bij voorkeur te gebruiken met olie, petroleum of water.

Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	fijn
Breedte	16 mm
Korrelgrootte	320
Lengte	150 mm
Kleur	groen
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Vorm	driekant
Producttype	Slijpvijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		