

Garant**Krimhouder 4,5° met borgfunctie, HSK-A 63, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	307945 12
GTIN	4045197883636
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelling 5 mm.**
- **Voor HM-gereedschappen.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!)**
- **Met Balluff-chip-boring.**
- **Versterkte uitvoering.**

Voordeel:**Vormgebonden verbinding tussen krimhouder en gereedschap**

- **Voorkomt onbedoeld uittrekken van het gereedschap - hoge veiligheid!**
- **Voorkomt schokkerige radiale beweging.**

Naast het voordeel van de proceszekerheid biedt de houder dankzij de versterkte uitvoering:

- **geringere vibratieneiging d.w.z. langere gereedschapsstandtijden en betere oppervlakken.**
- **hogere spankrachten dan bij standaardkrimhouders.**

Vrije gereedschapkeuze! Schachtaanslijping via Hoffmann leverbaar, maar ook vrij beschikbaar!

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6. Beveiliging tegen eruit trekken: Gereedschapsschacht moet van een gedefinieerde aanslijping zijn voorzien. Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308810– 308830, krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450.

Opmerking:

De frees moet van een gedefinieerde aanslijping zijn voorzien. De aanslijping kan voor een nieuw gereedschap of een bestaand gereedschap worden besteld.

Nummer voor aanslijping: Nr. 129100 + geschikte maataanduiding. De aanslijping kan ook zelf worden uitgevoerd. De gegevens hiervoor zijn reeds beschikbaar op <http://ho7.eu/anschliff>.

Span-Ø D₁: 12 mm

Afkoppellengte A-maat: 90 mm

Buiten-Ø D: 42 mm

Ø D₂: 33 mm

geschikte gereedschapsaanslijping 129100: 12

Technische beschrijving

geschikte gereedschapsaanslijping 129100	12
Span-Ø D ₁	12 mm
Ø D ₂	33 mm
Afkoppellengte A-maat	90 mm
Buiten-Ø D	42 mm
Opname	HSK-A 63
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	ADB
Balancerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1

Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Onderbouwkast	354290
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Schachtslijpen Type AS12	129100 AS12