

**Garant****Krimhouder 4,5° met borgfunctie, SK 50 A = 80, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302314 12
GTIN	4045197883926
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelling 5 mm.**
- **Voor HM-gereedschappen.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!)**
- **Met Balluff-chip-boring.**
- **Versterkte uitvoering.**

**Voordeel:****Vormgebonden verbinding tussen krimhouder en gereedschap**

- **Voorkomt onbedoeld uittrekken van het gereedschap - hoge veiligheid!**
- **Voorkomt schokkerige radiale beweging.**

**Naast het voordeel van de proceszekerheid biedt de houder dankzij de versterkte uitvoering**

- **Geringere vibratieneiging d.w.z. langere gereedschapsstandtijden en betere oppervlakken.**
- **Hogere spankrachten dan bij standaardkrimhouders.**

**Vrije gereedschapkeuze! Schachtaanslijping via Hoffmann leverbaar, maar ook vrij beschikbaar!****Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6. Beveiliging tegen eruit trekken: Gereedschapsschacht moet van een gedefinieerde aanslijping zijn voorzien. Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

**Opmerking:**

De frees moet van een gedefinieerde aanslijping zijn voorzien. De aanslijping kan voor een nieuw gereedschap of een bestaand gereedschap worden besteld. **Nummer voor aanslijping: 129100 + geschikte maataanduiding.** De aanslijping kan ook zelf worden uitgevoerd. De gegevens hiervoor zijn reeds beschikbaar op <http://ho7.eu/anschliff>.

Verspaningsstrategie: HSC

Span-Ø D<sub>1</sub>: 12 mm

Afkoppellengte A-maat: 80 mm

Buiten-Ø D: 42 mm

Ø D<sub>2</sub>: 33 mm

geschikte gereedschapsaanslijping 129100: 12

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Buiten-Ø D	42 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
geschikte gereedschapsaanslijping 129100	12
Opname	SK 50 A = 80
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

**Accessoires**

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50

Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308700 50
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 50	308810 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Onderbouwkast	354290
Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-schacht 50	354225 50
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308812 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50