

**Garant****Cirkelzaagblad trapeziumvormige vlaktand RVS, Blad-Ø D: 305mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 584004 305    |
| GTIN          | 4045197883728 |
| Artikelklasse | 51S           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**HM-uitgerust**, in precisie-uitvoering met bijzonder stevig stamblad, geluidsgedempt. Ruim bemeten hardmetalen snijkanten, die vaak kunnen worden nageslepen.

**Toepassing:**

**Universeel zaagblad** voor de bewerking van **RVS** met afkort- en verstekzagen. Probleemloos doorzagen van pijpen, platen, profielen en massief materiaal. Ook geschikt voor staal en non-ferromaterialen. Niet geschikt voor gietijzer. Snelle snede met weinig bramen, zonder koeling.

**Technische beschrijving**

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Aantal tanden  | 72                        |
| Tanduitvoering | Trapeziumvormige vlaktand |
| Snedebreedte B | 2,2 mm                    |
| Boring-Ø       | 25,4 mm                   |
| Blad-Ø D       | 305 mm                    |
| Producttype    | Cirkelzaagblad            |

