

**Garant****Cirkelzaagblad trapeziumvormige vlaktand Staal, Blad-Ø D: 305mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	584008 305
GTIN	4045197883742
Artikelklasse	51S

**Omschrijving****Uitvoering:**

**HM-uitgerust**, in precisie-uitvoering met bijzonder stevig stamblad, geluidsgedempt. Ruim bemeten hardmetalen snijkanten, die vaak kunnen worden nageslepen.

**Toepassing:**

Voor de bewerking van **staal** met afkort- en verstekzagen. Probleemloos doorzagen van zacht staal, profielen, buizen en platen. Snelle snede met weinig bramen, zonder koeling.

**Technische beschrijving**

Snedebreedte B	2,2 mm
Blad-Ø D	305 mm
Tanduitvoering	Trapeziumvormige vlaktand
Aantal tanden	60
Boring-Ø	25,4 mm
Producttype	Cirkelzaagblad

