

FLUKE.

Spannings- en doorgangstesters, Type: T90



Bestelgegevens

Bestelnummer	473090 T90
GTIN	095969599672
Artikelklasse	47H

Omschrijving

Uitvoering:

Tweepolige spanningzoekers met ergonomische bediening met één hand voor contactdozen. Meetwaardeweergave met achtergrondverlichting. Batterij-indicatie - bij een ontladen batterij kan gemeten spanning nog steeds worden weergegeven. Opschuifbare testpennen met slijtage-indicator.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor een professionele spannings-, polariteits- en doorgangstest in meerdere stappen.

Norm:

HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.

Technische beschrijving

Frequentiemeting	40 - 400 Hz
Aardlek-/RCD-veiligheidsschakelaar teststroom	ja
Doorgangsmeting	optisch / akoestisch

Weergavebereik AC	12 - 690 V
Kalibratie	I1
IP-klasse	IP 54
Overspanningscategorie	CAT III 600 V
Overspanningscategorie	CAT II 690 V
Weergavebereik DC	12 - 690 V
Polariteitstest	ja
Weergave	Led
Zaklampfunctie	ja
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081551 LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Spanningstester

Dienstverlening

KalibratieSpanningstester Type S	027120 S
DAkkS-kalibratieSpanningstester Type S	027160 S

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------