



Tool24 PickOne – slavesysteem, Aantal hele vakken: 640



Bestelgegevens

Bestelnummer	979220 640
GTIN	4045197886071
Artikelklasse	9SA

Omschrijving

Uitvoering:

Goederenuitgiftesysteem met innovatief trommelsysteem dat zorgt dat er telkens slecht één exemplaar van een artikel kan worden uitgenomen. Zeer snelle goederenuitname door geringe toegangstijden, automatisch openend vak en optisch signaal bij het juiste uitnamevak. De trommel van de Tool24 PickOne is leverbaar met maximaal 4 verschillende standaardvakmaten en met een belastbaarheid van meer dan 1000 kg speciaal voor industrieel gebruik ontworpen. Flexibele aanbrengring van een touchscreen dankzij aan weerszijden gemonteerde geperforeerde wanden.

Het mastersysteem kan naar believen met andere slavesystemen worden uitgebreid en met alle Tool24-hardwarevarianten worden gecombineerd. Maximaal aantal opslagplaatsen, ideaal voor uitgifte van artikelen met kleine volumes, zoals wisselplaten.

Kleur:

Fronten lichtgrijs RAL 7035, romp signaalblauw RAL 5005 **poedercoating**.

Opmerking:

De trommel van de Tool24 PickOne is afhankelijk van de portfolio uit te geven artikelen met 4 verschillende vakmaten eenmalig voor de individuele klant configureerbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur.

De gewichtsgegevens zijn exclusief pc en beeldscherm.

HOA008120: 1000 kg

Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1000 kg

Cabinet housing internal load capacity: 1000 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1000 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1000 kg
Szekrényház belső teherbírása: 1000 kg
Hoogte: 2000 mm
Breedte: 1080 mm
Diepte: 875 mm
Aantal vak A: 640
Gewicht: 275 kg

Technische beschrijving

Breedte	1080 mm
Hoogte	2000 mm
Diepte	875 mm
Gewicht	275 kg
Aantal vak A	640
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003