




## Gladwalsgereedschap EG5 universeel, Schachtopname type: VDI30



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 291500 VDI30  |
| GTIN          | 4060491000046 |
| Artikelklasse | 29F           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Voor de toepassing op CNC- en conventionele draaibanken.

Symmetrische opbouw – universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.

#### Voordeel:

Oppervlaktekwaliteit  $R_z < 1 \mu\text{m}$  mogelijk.

Voedingen tot 1 mm/omw. mogelijk (buitenbewerking).

Constante resultaten dankzij continue meting van de walskracht.

#### Toepassing:

Voor de mechanische oppervlakteveredeling.

Voor de bewerking van alle metalen materialen tot een trekvastheid van  $1400 \text{ N/mm}^2$  en een hardheid van maximaal 45 HRC.

#### T.b.v.:

Ø-Bereik (aanbevolen): 10 mm – 100 mm

#### Levering:

Twee in de kooi ingebouwde reserverollen.

#### Opmerking:

· **Andere schachtaansluitingen op aanvraag leverbaar.**

· **Gedetailleerde technologische aanbevelingen zijn te vinden in de handleiding.**

Gereedschapsinzetbak voor het betreffende bewerkingsvlak is afhankelijk van het type revolver (ster/schijf).

## Technische beschrijving

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Rol-Ø                         | 5 mm                |
| Punt-middenverplaatsing f     | 78 mm               |
| maximale walskracht           | 3 kN                |
| Schachtopname type            | VDI30               |
| Afkoppellengte L <sub>A</sub> | 83 mm               |
| Snijrichting                  | links en rechts     |
| Producttype                   | Gladwalsgereedschap |