



Gladwalsgereedschap EGI5-32AI universeel, Schachtopname type: S25



Bestelgegevens

Bestelnummer	291530 S25
GTIN	4060491000244
Artikelklasse	29F

Omschrijving

Uitvoering:

Voor de toepassing op CNC- en conventionele draaibanken.

Symmetrische opbouw – universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.

Hoge flexibiliteit dankzij buiten- en binnentoepassing.

Onafhankelijk van de diameter (binnen het aanbevolen bereik) bij de inwendige bewerking.

Voordeel:

Oppervlaktekwaliteit $R_z < 1 \mu\text{m}$ mogelijk.

Voedingen tot 1 mm/omw. mogelijk (buitenbewerking).

Constante resultaten dankzij continue meting van de walskracht.

Toepassing:

Voor de mechanische oppervlakteveredeling.

Voor de bewerking van alle metalen materialen tot een trekvastheid van 1400 N/mm^2 en een hardheid van maximaal 45 HRC.

Voor buiten- \emptyset vanaf 10 mm en binnen- \emptyset vanaf 32 mm.

T.b.v.:

\emptyset -Bereik buiten (aanbevolen): 10 mm – 100 mm

\emptyset -Bereik binnen (aanbevolen): 32 mm – 150 mm

Levering:

Twee in de kooi ingebouwde reserverollen.

Opmerking:

- **Andere schachtaansluitingen op aanvraag leverbaar.**
- **Gedetailleerde technologische aanbevelingen zijn te vinden in de handleiding.**

Technische beschrijving

Rol-Ø	5 mm
maximale walskracht	3 kN
Minimale voorboor-Ø D_{\min}	32 mm
Schacht-vierkant	25×25 mm
Punt-middenverplaatsing f	82,2 mm
Schachtopname type	S25
Afkoppellengte L_A	154 mm
Nuttige lengte L_N	100 mm
Snijrichting	links en rechts
Producttype	Gladwalsgereedschap