



## Elektronische momentsleuteltester 'TTT'



### Bestelgegevens

Bestelnummer	654340
GTIN	5060922231284
Artikelklasse	66D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Robuuste polyurethaan behuizing voor tafel- of wandbevestiging.**
- **Groot LCD-display.**
- **Directe keuze van de testmethode via een toetsenbord met pictogrammen.**
- **Interface voor het aansluiten van een externe sensor. Bij gebruik van de sensoren nr. 654350 worden het meetbereik en de kalibratieparameters automatisch herkend.**
- **Frequentieweergave bij het testen van impuls gereedschappen of schroefmachines met slipkoppeling.**
- **Gewenste draaimomenten met hoogste en laagste grenswaarde kunnen worden ingeprogrammeerd.**
- **Seriële interface voor het aansluiten van een printer of pc.**
- **Stroomvoorziening: geïntegreerde accu voor ca. 16 uur bedrijf zonder netvoeding, of 230V netvoeding.**
- **TCS-kalibratiesoftware (gratis verkrijgbaar na registratie op [www.norbar.com/Support/Downloads/Software-Download](http://www.norbar.com/Support/Downloads/Software-Download)).**

Zonder geïntegreerde sensor, met **aansluitingen voor 3 externe sensoren.**

#### Voordeel:

flexibel meetsysteem uitbreidbaar tot 100.000 Nm. Zeer eenvoudige bediening.

#### Toepassing:

Kalibreren van momentschroevendraaiers met instelschaal of display. Instellen en kalibreren van momentschroevendraaiers zonder schaal. **Instellen en kalibreren van elektrische of pneumatische schroevendraaiers** met automatische uitschakeling. Via optioneel verkrijgbare, externe sensoren kunnen momentsleutels of schroevendraaiers tot 100.000 Nm worden getest.

**Levering:****Inclusief UKAS-kalibratiecertificaat rechts.****Opmerking:****Niet geschikt voor slagschroefmachines!**


---

**Technische beschrijving**

Afreesinstrument diepte	180 mm
Afreesinstrument breedte	200 mm
Gewicht	1 kg
Afreesinstrument hoogte	150 mm
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±0,5 %
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	Draaimomenttester

---

**Accessoires**

RS232 pc-verbindingkabel	654344
Sensor'FMT' Maximaal draaimoment 400 Nm	654350 400
Sensor'FMT' Maximaal draaimoment 2 Nm	654350 2
Sensor'FMT' Maximaal draaimoment 25 Nm	654350 25
Sensor'FMT' Maximaal draaimoment 10 Nm	654350 10
Sensor'FMT' Maximaal draaimoment 150 Nm	654350 150

Sensor'FMT' Maximaal draaimoment 1500 Nm

654350 1500