

HM-granulaatschotel, Schijf-Ø: 115mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	569610 115
GTIN	4027497070534
Artikelklasse	53L

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen schotel met opgesoldeerd HM-granulaat. Zeer lange standtijden en **extrem grote afnamecapaciteit**; gemiddelde korrel.

Toepassing:

Slijpen, rechtmaken, aanpassen van glasvezelversterkte kunststof (GVK), kalkzandsteen, gipsplaten, gasbeton, rubber. Gladmaken van sporen van bekistingen op sierbeton.

Opmerking:

Niet voor toepassing op metaal. Werk met geringe aandrukkracht. Vermijd belasting door slaande bewegingen. Maximaal toerental 63 m/s (10500 min⁻¹.)

Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Maximaal toerental	10500 min ⁻¹
Schijf-Ø	115 mm
Slijpmiddel	HM-granulaat
Vormbeschrijving	schuin

Drager	Stalen schotel
geoptimaliseerd voor materiaal	Gipsplaten
geoptimaliseerd voor materiaal	Steen
geoptimaliseerd voor materiaal	Rubber
geoptimaliseerd voor materiaal	Vezelversterkte kunststoffen
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	63 m/s
Producttype	Doorslijpschijf