

PLANOLITH**Granieten vlakplaat Nauwkeurigheid 0, Lengte×breedte: 630X400mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	430300 630X400
GTIN	2050001042590
Artikelklasse	46H

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciaal geselecteerd natuurlijk graniet.

- **Vrij van gebreken, homogene structuur.**
- **Buigvast en torsiestijf.**
- **Absoluut roestvast en zuurbestendig, laag warmtegeleidingsvermogen.**
- **Microfijne oppervlaktebehandeling (diamantgelept). De toegestane toleranties worden onderschreden.**
- **Buitenkanten optisch zorgvuldig gepolijst.**
- **Voor een gelagerde opstelling zijn aan de onderkant oplegpunten (ingezette stalen kogels) aangebracht.**
- **Harder dan gehard staal (6 – 7 volgens Mohs-schaal), niet magnetisch en niet elektrisch geleidend.**

Nauwkeurigheid:

De eindproductie en controle hebben plaats in ruimtes die een computergestuurde klimaatregeling zijn voorzien. De gebruikte meetgereedschappen garanderen een exact aansluiten op nationale en internationale kalibratielaboratoria.

DIN 876/0 – fijn diamantgelept voor controle.

Levering:

Inclusief testrapport, transportverpakking. Inclusief ingezette stalen kogels.

Opmerking:

Op aanvraag: roestvrijstalen schroefdraadinzetstukken, stalen T-sleuven (voor nr. 430190 geen stalen T-sleuven mogelijk), nauwkeurigheid 000, andere maten, tussenliggende afmetingen.

Levering niet franco.

Technische beschrijving

Dikte	70 mm
-------	-------

Vlakheid	0,007 mm
Gewicht	55 kg
Aantal ingezette stalen kogels	3
Norm	DIN 876
Nauwkeurigheid	0 mm
Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	Meetplaat

Accessoires

Onderstel Voor plaatafmeting lengtexbreedte 630X400 mm

431000 630X400