


LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Conische borstel gebogen Afwisselend gedraaid, RVS-draad 0,50 mm,
Borstel-Ø D1×schroefdraad M: 115XM14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	571355 115XM14
GTIN	4017359380154
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Gebogen **conische borstel** met gladde draad, 0,50 mm, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Toepassing:

Afwisselend gedraaid (rechts / links) voor een hogere agressiviteit bij zwaar borstelwerk. Zeer geschikt voor het gebruik bij hoeken en randen, geluidsarm draaiend.

Ideaal voor bewerking op moeilijk toegankelijke plaatsen en voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.

Met **inwendige schroefdraad M14**, voor directe opname **op haakse slijpers**.

Technische beschrijving

Aantal gedraaide draaddelen	20
Borsteldraaddikte	0,5 mm
Borstel-Ø D ₁	115 mm
Maximaal toerental	12500 min ⁻¹
Lengte borsteldeel H ₁	24 mm

Bezetting breedte L ₁	12 mm
Schroefdraad M	M14
Bezetting materiaal	RVS-draad
Draaiing van draaddelen	Afwisselend gedraaid
Producttype	Conische borstel