


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde borstel Afwisselend gedraaid, staaldraad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×boring-Ø d1 / schroefdraad M: 115X22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	571205 115X22
GTIN	4017359385838
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Rechte ronde borstel met gladde draad, 0,50 mm, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Toepassing:

Afwisselend gedraaid (rechts / links) voor een hogere agressiviteit bij zwaar borstelwerk. Zeer geschikt voor het gebruik bij hoeken en randen, geluidsarm draaiend.

Voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.

Technische beschrijving

Borstel-Ø D ₁	115 mm
Borsteldraaddikte	0,5 mm
Lengte borsteldeel H ₁	24 mm
Aantal gedraaide draaddelen	20

Maximaal toerental	12500 min ⁻¹
Bezetting breedte L ₁	14 mm
Boring-Ø d ₁	22 mm
Bezetting materiaal	Staaldraad
Producttype	Ronde borstel