




Diamant-doorslijpschijf PREMIUM*** tegels, Schijf-Ø: 230mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	569750 230
GTIN	9003176396350
Artikelklasse	53T

Omschrijving

Uitvoering:

Diamant-doorslijpschijven voor droog en nat doorslijpen. Asgat-Ø 22,23 mm.

- **Korte doorslijptijden door diamanten met grote snijcapaciteit.**
- **Extreem hoge standtijd, minder vaak verwisselen van schijven.**
- **Gelijkblijvende diameter, daardoor altijd de volle snijdiepte.**
- **Minder last van stof, want nauwelijks schijfslijtage.**

Tegelschijf met doorlopende snijrand, schijfbreedte **1,2 mm**, (Ø 115) en **1,6 mm** (Ø 230), zeer goed verspanend, laaghoogte 10 mm. Speciaal voor tegels en granietplaten. **Tegelschijf** met doorlopende snijrand, schijfbreedte **1,6 mm** (Ø 230), zeer goed verspanend, laaghoogte 10 mm. Speciaal voor tegels en granietplaten.

Uitvoering promotietekst:

Diamant-doorslijpschijven voor **droog en nat doorslijpen**. Boring-Ø 22,23 mm.

Krachtig slijpende diamant-doorslijpschijf voor **tegels en granietplaten**.

Toepassing:

voor het doorslijpen van alle gangbare bouwmaterialen, zoals beton (ook gewapend), baksteen, natuursteen, tegels, keramiek, staal etc.

Materiaal:

Geoptimaliseerd voor: keramische tegels, gres, porselein.

Opmerking:

- **Diamantlaag in de fabriek voorgescherpt. Altijd de draairichting aanhouden!**
- **Andere diamant-doorslijpschijven op aanvraag.**

Technische beschrijving

Slijplaag hoogte	10 mm
Schijfbreedte	1,6 mm
Boring-Ø	22,23 mm
Schijf-Ø	230 mm
Maximaal toerental	6600 min ⁻¹
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
geoptimaliseerd voor materiaal	Steen
Vorm	41
Vormbeschrijving	recht
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf