

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde afbraamborstel microschurend, 1,1 mm, SiC 120, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 250X60mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	570520 250X60
GTIN	4017359258835
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Asgat 50,8 mm met dubbele spiebaan 13×7. Andere asgaten mogelijk.

Gegolfde hoogvaste **schuurnylonborstel**.

Toepassing:

Voor alle gangbare tafel-afbraammachines. Door speciaal draad bijzonder hoge standtijden. Flexibele slijpborstels voor gelijkmatig afbramen en afronden van randen en voor oppervlaktebewerking.

Opmerking:

Alleen de uiteinden van de borsteldraden werken in op het werkstuk. Een te grote aandrukkracht verbetert niet het resultaat, maar verhoogt het benodigde aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.

Technische beschrijving

Borstel-Ø D ₁	250 mm
Maximaal toerental	3600 min ⁻¹

Borstelbreedte	58 mm
Lengte borsteldeel H ₁	50 mm
Bezettingmateriaal	Met siliciumcarbide
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Borsteldraaddikte	1,1 mm
Aandrijfmachine	Tafel-afbraammachine
Producttype	Ronde borstel