

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde borstel Staaldraad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×boring-Ø d1 / schroefdraad M: 115XM14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	571200 115XM14
GTIN	4017359016664
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Rechte ronde borstel met gladde draad, 0,50 mm, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Toepassing:

Linksom gedraaid, vroegtijdig opendraaien wordt betrouwbaar voorkomen.

Voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken. Met **inwendige schroefdraad M14**, voor directe opname **op haakse slijpers**.

Technische beschrijving

Aantal gedraaide draaddelen	20
Borstel-Ø D ₁	115 mm
Borsteldraaddikte	0,5 mm
Maximaal toerental	12500 min ⁻¹

Lengte borsteldeel H ₁	24 mm
Bezetting breedte L ₁	14 mm
Schroefdraad M	M14
Bezettingmateriaal	Staaldraad
Draaiing van draaddelen	linksom gedraaid
Producttype	Ronde borstel