

Pneudringhaus

Langmes-hefboomplaatschaar, Model: 4/300**Bestelgegevens**

Bestelnummer	769936 4/300
GTIN	2050001931757
Artikelklasse	76L

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele schaarconstructie van getemperd staal. Spelingvrij roterende mesgeleiding (slechts geringe wrijvingsverliezen), messen van bijzonder gereedschapsstaal, speciaal gehard en geslepen. Hefboomarm met gewichtscompensatieveer ter voorkoming van ongelukken, alle draaibouten nastelbaar, alle modellen met traploos instelbare aandrukarm.

Met kniehefboomoverbrenging. Snijdt plaat- en rondstaal.

Kleur:

Roodbruin.

Opmerking:

Zie de reserveonderdelenlijst voor reservebovenmes nr. 769938 en reserveondermes nr. 769939.

Zie de reserveonderdelenlijst voor reservebovenmes nr. 769938 en reserveondermes nr. 769939.

Technische beschrijving

Meslengte boven	355 mm
Gewicht	30 kg
Snijcapaciteit plaatdikte	tot 4 mm
Snijcapaciteit rondstaal-Ø	tot 13 mm

Meslengte onder	300 mm
Model	4/300
Producttype	Snijdende tang

Accessoires

mes(ondermes) Geschikt voor model 4/300	769939 4/300
mes(bovenmes) Geschikt voor model 4/300	769938 4/300