

Garant**Cirkelzaagblad, ongecoat, Ø×dikte: 160X3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	179930 160X3
GTIN	4045197887122
Artikelklasse	17C

Omschrijving**Uitvoering:**

HM-substraat. Tandvorm en aantal tanden speciaal afgestemd op de bewerking van staal. Zeer goed geschikt voor staal < 1.100 N/mm².

GARANT HM-uitgerust cirkelzaagblad voor extra diepe zaagsneden. Ongelijke steek van de zaagbladen om een geluidsarme loop te garanderen. Wij adviseren het blad radiaal te laten inlopen om trillingen tot een minimum te beperken en de levensduur van het gereedschap te verhogen.

Technische beschrijving

Dikte	3 mm
Ø	160 mm
Boring-Ø	22 mm
Voeding f_z in aluminium kortspanend	0,03 mm
Voeding f_z in staal < 900 N/mm ²	0,03 mm
Maximale insnijdiepte $a_{e,max}$	52 mm

Aantal tanden Z	28
geschikte adapter	179902 160
Indeling	HM
Meeneemgat steekcirkel	43,5 mm
Aantal meeneemgaten	5
Meeneemgat Ø	4,4 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	nee
Producttype	Cirkelzaagblad

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	125 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
nat maximaal	geschikt		