

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Komborstel Staaldraad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×schroefdraad M: 100XM14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	572100 100XM14
GTIN	4017359006719
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Glad draad, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.** Met **veiligheidssteuning**, na verwijdering is verdere borstelhoogte beschikbaar.

Toepassing:

Speciaal voor bevestiging op haakse slijpers.
Met **binnendraad M14.**

Technische beschrijving

Borsteldraaddikte	0,5 mm
Borstel-Ø D ₁	100 mm
Maximaal toerental	8500 min ⁻¹
Veiligheidssteuning	ja
Lengte borsteldeel H ₁	23 + 12,5 mm
Schroefdraad M	M14

Bezettingmateriaal	Staaldraad
Producttype	Komborstel