

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Komborstel RVS-draad 0,30 mm, Borstel-Ø D1: 80mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	573200 80
GTIN	4017359005859
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. Voor gebruik op haakse slijpers en stationaire machines.

Met **binnendraad M14**. Met **binnendraad M14**.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het bewerken van oppervlakken, voor afbramen, ontroesten en polijsten, verwijderen van verf, grondverf, lak, walshuid etc.

Technische beschrijving

Borstel-Ø D ₁	85 mm
Borsteldraaddikte	0,3 mm
Lengte borsteldeel H ₁	25 mm
Maximaal toerental	8500 min ⁻¹
Schroefdraad M	M14
Bezettingmateriaal	RVS-draad
Draaiing van draaddelen	gegolfd

Producttype

Komborstel