

**Kracht-zijsnijtang VDE-isolatie, totale lengte: 180mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	723551 180
GTIN	4045197888044
Artikelklasse	72B

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke kop, inductief geharde snijkanten (ca. 64 HRC), opgelegd scharnier zonder speling. Blanke tang, grepen met meercomponenten-bekleding.

Geïsoleerd volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201 voor werkzaamheden onder spanning tot 1000V.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

Snijcapaciteit pianodraad tot Ø	2,2 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	2,7 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	3,8 mm
totale lengte	180 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	blank
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	nee
met inschakelbare openingsveer	nee
Producttype	Snijdende tang