

**Zijsnijtang VDE-isolatie, totale lengte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	725351 160
GTIN	4045197888075
Artikelklasse	72B

Omschrijving**Uitvoering:**

Slanke vorm met inductief geharde snijkanten (ca. 62 HRC).

Blanke tang, grepen met meercomponenten-bekleding.

Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

totale lengte	160 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	4 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	2 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5749
Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)
Materiaal	Hoogwaardig gereedschapsstaal

Oppervlak	blank
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	nee
met inschakelbare openingsveer	nee
Producttype	Snijdende tang