

**Accu-slagschroefmachine, Type: GDS12115****Bestelgegevens**

Bestelnummer	074054 GDS12115
GTIN	3165140910705
Artikelklasse	03B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Accu-slagschroefmachine.

- **Rechts-/linksom draaiend.**
- **Weergave van het acculadingsniveau.**

**Compacte** slagschroefmachine voor **hoge precisie**.

- **Perfect hanteerbaar door korte lengte.**
- **Hogere nauwkeurigheid: 2-traps Power-Control ter voorkoming van het doldraaien van kleinere schroeven.**
- **Langere levensduur door borstelloze EC-motortechnologie.**
- **led-licht voor verlichting van het werkgebied ook op donkere plaatsen.**

**Voordeel:**

Perfect hanteerbaar dankzij korte lengte.

**Levering:**

Inclusief 2 x Li-ion-accu's, lader, L-BOXX.

**Opmerking:**

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073851– 073859.

**Technische beschrijving**

Maximaal draaimoment hard	115 Nm
Gewicht	0,9 kg
Aantal slagen	0 - 3100 min <sup>-1</sup>
Gereedschapsopname afmeting	3/8 inch
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Buitenvierkant
Accucapaciteit	3 Ah
Maximaal toerental 2e versnelling	2600 min <sup>-1</sup>
Fabrikantnummer	GDS 12V-115
Maximaal toerental 1e versnelling	1200 min <sup>-1</sup>
Maximale schroef-Ø (8,8 – 12,9)	M12
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 12 V
Accuspanning	12 V
Typisch gebruik	Strong
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Maximale vibratie volgens EN	10 m/s <sup>2</sup>
Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
Producttype	Slagschroefmachine

## Accessoires

Li-ion-accu Accutype, accuspanning B12 V	073855 B12
--	------------