

**Garant**
**Steekringsleutel, lange uitvoering, Sleutelwijdte: 15 mm**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 614700 15     |
| GTIN          | 4045197160003 |
| Artikelklasse | 61A           |

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. **Ringzijde diep doorgezet.**

**Norm:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiaal:**

Chrome-Alloy-Steel; verchromd (splintervrij); rondom gepolijst.

**Opmerking:**

**AS-Drive** – het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig – ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Gereedschappen voorzien van dit profiel zijn te herkennen aan het **AS-Drive**-teken.

**Voordelen:**

- **Bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

Sleutellengte L: 215 mm

maximale bekhoogte h1: 7 mm

Maximale ringhoogte  $h_{2\max}$ : 11 mm

**Technische beschrijving**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Sleutellengte L       | 215 mm   |
| maximale bekhoogte h1 | 7 mm     |
| Sleutelwijdte         | 15 mm    |
| Sleutelwijdtematen    | metrisch |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Maximale ringhoogte $h_{2,max}$ | 11 mm                           |
| Ringstand                       | 15 graden                       |
| Productieproces                 | matrijsgesmeed                  |
| Materiaal                       | Chrome-Alloy-Steel              |
| Oppervlak                       | vernikkeld en daarna verchroomd |
| Producttype                     | Schroefsleutel                  |